

**Viličasti ključ, enostranski, Zev ključa: 70mm****Podatki za naročanje**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 613300 70     |
| GTIN                  | 4045197385000 |
| Razred artikla        | 62A           |

**Opis****Izvedba:**

Kovani v utopu; nagib ključa 15°, čvrst ročaj.

**Standard:**

**DIN 894**

**Material:**

Specialno jeklo (trdota 1200–1400 N/mm<sup>2</sup>). Površina črna.

**Tehnični opis**

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| Dolžina ključa L                 | 600 mm         |
| Debelina glave h <sub>maks</sub> | 21 mm          |
| Zev ključa                       | 70 mm          |
| Mere zeva ključa                 | metrični       |
| Standard                         | DIN 894        |
| Položaj čeljusti                 | 15 stopinj     |
| Postopek izdelave                | kovani v utopu |
| Material                         | Posebno jeklo  |
| Površina                         | brunirani      |
| Vrsta izdelka                    | Vijačni ključ  |

