

Koken**Spojno držalo za nasadne ključe, colsko****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	653900
GTIN	4045197236838
Razred artikla	63R

Opis**Izvedba:**

Čvrsta oblika specialno za uporabo na električnih ali pnevmatskih udarnih vijačnikih. S prečno izvrtino in krožnim utorom za pritrditev. Notranji 4-kotnik po DIN 3121.

Iz varnostnih razlogov obvezno pritrdite s primernim priključnim zatičem in gumijastim obročem.

Standard:**DIN 3129****Primerno za :**

Nasadni ključni 24 – 60 mm, podaljški, kardanski zglobovi in reducirni nastavki.

Primerno za :

Nastavki (zev ključa): 24–60 mm

in art. 653400–3650

Ø: 5,5 mm

Dolžina: 45 mm

Tehnični opis

Ø	5,5 mm
---	--------

Dolžina

45 mm