



Delavniška naprava za preverjanje momentnih ključev SENSOTORK®, Maksimalni vrtilni moment: 20Nm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	654250 20
GTIN	4018754181148
Razred artikla	63B

Opis

Izvedba:

Kompaktna delavniška naprave za preverjanje momentnih ključev.

Možnost prilagoditve naprave z zamenljivimi merilnimi moduli. Velika točnost zaradi ploskih merilnih modulov (majhne prečne sile) z obdelavo izmerjene vrednosti ter pretvorbo v digitalno obliko neposredno v merilnem modulu (odstopanje vrednosti prikaza od izmerjene vrednosti znaša $\pm 0,25\%$ v območju 20–100 % nazivne vrednosti; $\pm 0,5\%$ v območju 10–20 % nazivne vrednosti in $\pm 1\%$ v območju 2–10 % nazivne vrednosti).

Velika varnost zaradi dodatnega prikaza dejanskega zateznega momenta pri momentnih ključih s samodejno sprožitvijo.

Obseg dobave:

Vklj. z merilnim modulom, držalom, prikazovalnikom, stativom za prikazovalnik, spiralnim kablom (1,5 m), omrežnim napajalnikom, priborom za pritrditev za vodoravni in navpični položaj preverjanja.

Tehnični opis

Mera h ₂	215 mm
---------------------	--------

Mera h_1	79 mm
Maksimalni vrtilni moment	20 Nm
Mera b	180 mm
Mera l	180 mm
Masa	6,2 kg
Vpenjalo za 4-kotnik	1/4 col
Merilno območje	0,4 – 20 Nm
Napajanje	Omrežno napajanje
Smer zatezanja	Zatezanje v levo ali desno
Vmesnik	USB-vmesnik
Poročilo o preizkusu	Proizvajalčevo poročilo o preizkusu
Kalibriranje	O4
Vrsta izdelka	Naprava za kalibriranje in justiranje

Storitve

Obojestransko kalibriranje Naprava/senzor za preverjanje vrtilnega momenta Maksimalni vrtilni moment 400/2 Nm	020140 400/2
Obojestransko DAkKS-kalibriranje Naprava/senzor za preverjanje vrtilnega momenta Maksimalni vrtilni moment 0,1-1100/2 Nm	020150 0,1-1100/2

Pribor

Merilni modul Maksimalni vrtilni moment 20 Nm	654255 20
---	-----------