



Delavniška naprava za preverjanje momentnih ključev SENSOTORK®, Maksimalni vrtilni moment: 100Nm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	654250 100
GTIN	4018754155781
Razred artikla	63B

Opis

Izvedba:

Kompaktna delavniška naprave za preverjanje momentnih ključev.

Možnost prilagoditve naprave z zamenljivimi merilnimi moduli. Velika točnost zaradi ploskih merilnih modulov (majhne prečne sile) z obdelavo izmerjene vrednosti ter pretvorbo v digitalno obliko neposredno v merilnem modulu (odstopanje vrednosti prikaza od izmerjene vrednosti znaša $\pm 0,25\%$ v območju 20–100 % nazivne vrednosti; $\pm 0,5\%$ v območju 10–20 % nazivne vrednosti in $\pm 1\%$ v območju 2–10 % nazivne vrednosti).

Velika varnost zaradi dodatnega prikaza dejanskega zateznega momenta pri momentnih ključih s samodejno sprožitvijo.

Obseg dobave:

Vklj. z merilnim modulom, držalom, prikazovalnikom, stativom za prikazovalnik, spiralnim kablom (1,5 m), omrežnim napajalnikom, priborom za pritrditev za vodoravni in navpični položaj preverjanja.

Obseg dobave:

Adapter (notranji 4-kotnik x zunanji 4-kotnik): 1/4 col x 3/8 col

Tehnični opis

Mera h_1	79 mm
Mera h_2	215 mm
Mera b	180 mm
Mera l	180 mm
Masa	7 kg
Vpenjalo za 4-kotnik	3/8 col
Maksimalni vrtilni moment	100 Nm
Merilno območje	2 – 100 Nm
Napajanje	Omrežno napajanje
Smer zatezanja	Zatezanje v levo ali desno
Vmesnik	USB-vmesnik
Poročilo o preizkusu	Proizvajalčevo poročilo o preizkusu
Kalibriranje	O4
Vrsta izdelka	Naprava za kalibriranje in justiranje

Storitve

Obojestransko kalibriranjeNaprava/senzor za preverjanje vrtilnega momenta Maksimalni vrtilni moment 400/2 Nm	020140 400/2
Obojestransko DAkKS-kalibriranjeNaprava/senzor za preverjanje vrtilnega momenta Maksimalni vrtilni moment 0,1-1100/2 Nm	020150 0,1-1100/2

Pribor

Adapter za kalibriranje za 4-kotnik Tip 1	654383 1
Merilni modul Maksimalni vrtilni moment 100 Nm	654255 100