

HOLEX**Pahljačasti brusni valj iz brusne tkanine (A), Ø 100×50 mm, Zrnatost: 60****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	568464 60
GTIN	4045197680655
Razred artikla	52E

Opis**Izvedba:**

Pahljačasta razporeditev lamel in brusne tkanine okoli osi brusnega valja. Standardne mere $\text{Ø } 100 \times 100 \text{ mm}$ oz. ozka izvedba $\text{Ø } 100 \times 50 \text{ mm}$ za obdelavo manjših površin. Vpenjalna izvrtina $\text{Ø } 19 \text{ mm}$ z večkratnim utorom za zagozdo.

Uporaba:

Za **odstranjevanje rje, škaje, posnemanje zarobka** in za vzdolžno brušenje.

Napotek:

Za izravnavo širine pri ozkih valjih $\text{Ø } 100 \times 50 \text{ mm}$ uporabite garnituro distančnih obročev art. 568439.

Tehnični opis

Priporočeno število vrtljajev	3700 min^{-1}
Zrnatost	60
Brusna podlaga	Tkanina
Kratica za brusno sredstvo	A
Delež železa, žvepla in klora	< 0,1 %
Ø valja	100 mm

Širina valja	50 mm
Značilnost blagovnega imena	Ø 100×50 mm
Ø izvrtine	19 mm
Vrsta izdelka	Pahljačasti brusni valj z zarezami, iz brusne tkanine

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Alu Mg	primerno		
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	pogojno primerno		
INOX	primerno		
Ti	pogojno primerno		
GG(G)	primerno		
CuZn	primerno		
Umetna masa, GFK	primerno		
Les	primerno		
Laki	pogojno primerno		
suho	primerno		