



Merilni modul, Maksimalni vrtilni moment: 20Nm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	654255 20
GTIN	4018754224418
Razred artikla	63B

Opis

Izvedba:

Podatki se obdelajo in spremenijo v digitalno obliko že v merilnem modulu, kar zagotavlja veliko točnost. Zaradi posebej nizke izvedbe so neobčutiljivi na prečne sile.

Primerno za:

Delavniška naprava za preverjanje momentnih ključev art. 654250.

Napotek:

Naprave za preizkušanje in merilni moduli z drugimi merilnimi območji so dobavljivi po ponudbi.

Tehnični opis

Masa	1,7 kg
Vpenjalo za 4-kotnik	1/4 col
Merilno območje	0,4 - 20 Nm
Maksimalni vrtilni moment	20 Nm
Smer zatezanja	Zatezanje v levo ali desno
Poročilo o preizkusu	Proizvajalčevo poročilo o preizkusu
Kalibriranje	O4

Vrsta izdelka	Naprave za preverjanje vrtilnega momenta
Storitve Obojestransko kalibriranjeNaprava/senzor za preverjanje vrtilnega momenta Maksimalni vrtilni moment 400/2 Nm	020140 400/2
Obojestransko DAkKS-kalibriranjeNaprava/senzor za preverjanje vrtilnega momenta Maksimalni vrtilni moment 0,1-1100/2 Nm	020150 0,1-1100/2