


**Diamantni brusni krožnik PREMIUM\*\*\* za kamen, Ø plošče: 125mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	569640 125
GTIN	9003173483879
Razred artikla	53T

**Opis****Izvedba:**

Robusten tanek brusni krožnik s prispajkanimi diamantnimi segmenti, ki so vstavljeni v specialni material. Velika **učinkovitost**, **ekstremno dolga življenjska doba** in **tek skoraj brez vibracij** (čiste površine), za suho brušenje.

**Uporaba:**

Za brušenje, poravnavanje, glajenje kamnin in betona s kotnimi brusilniki. Optimalno število vrtljajev 10000 – 12000 min<sup>-1</sup>. Maksimalno število vrtljajev 15000 min<sup>-1</sup>.

**Material:**

Primerno za beton.

**Tehnični opis**

Nosilno telo	Jekleni krožnik
Opis oblike	ravna
Ø izvrtine	22,23 mm
Ø plošče	125 mm
Brusno sredstvo	Diamant
Kratica za brusno sredstvo	D
za material	Kamen
Pogonski stroj	Kotni brusilniki

Priporočeno število vrtljajev	10000 - 12000 min <sup>-1</sup>
Maksimalno število vrtljajev	15000 min <sup>-1</sup>
Vrsta izdelka	Brusni krožnik