

**Merilni modul, Maksimalni vrtilni moment: 100Nm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	654255 100
GTIN	4018754224395
Razred artikla	63B

Opis**Izvedba:**

Podatki se obdelajo in spremenijo v digitalno obliko že v merilnem modulu, kar zagotavlja veliko točnost. Zaradi posebej nizke izvedbe so neobčutljivi na prečne sile.

Primerno za:

Delavniška naprava za preverjanje momentnih ključev art. 654250.

Napotek:

Naprave za preizkušanje in merilni moduli z drugimi merilnimi območji so dobavljivi po ponudbi.

Tehnični opis

Masa	2,5 kg
Maksimalni vrtilni moment	100 Nm
Merilno območje	2 - 100 Nm
Vpenjalo za 4-kotnik	3/8 col
Smer zatezanja	Zatezanje v levo ali desno
Poročilo o preizkusu	Proizvajalčevo poročilo o preizkusu
Kalibriranje	O4

Vrsta izdelka	Naprave za preverjanje vrtilnega momenta
Storitve	
Obojestransko kalibriranjeNaprava/senzor za preverjanje vrtilnega momenta Maksimalni vrtilni moment 400/2 Nm	020140 400/2
Obojestransko DAkkS-kalibriranjeNaprava/senzor za preverjanje vrtilnega momenta Maksimalni vrtilni moment 0,1-1100/2 Nm	020150 0,1-1100/2
Pribor	
Adapter za kalibriranje za 4-kotnik Tip 1	654383 1