

**HOLEX****Pahljačasti brusni valji, koprena (A), Ø 100×50 mm, Primerjava zrnatosti: 180****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	568474 180
GTIN	4045197680631
Razred artikla	52E

**Opis****Izvedba:**

Standardne mere **Ø 100 × 100 mm** oz. ozka izvedba **Ø 100 × 50 mm** za obdelavo manjših površin. Vpenjalna izvrtina Ø 19 mm z večkratnim utorom za zagozdo.

Brusna koprena z običajnim korundom (A).

**Uporaba:**

Fina brusna koprena za **rahlo čiščenje** in za **enakomernejšo zaključno obdelavo površine**.

**Napotek:**

Za izravnavo širine pri ozkih valjih Ø 100 × 50 mm uporabite garnituro distančnih obročev art. 568439.

**Tehnični opis**

Priporočeno število vrtljajev	2800 min <sup>-1</sup>
Brusna podlaga	Čistilna koprena
Primerjava zrnatosti	180
Kratica za brusno sredstvo	A

Delež železa, žvepla in klora	< 0,1 %
Ø valja	100 mm
Širina valja	50 mm
Značilnost blagovnega imena	Ø 100×50 mm
Ø izvrtine	19 mm
Vrsta izdelka	Pahljačasti brusni valj iz koprene

### Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Alu Mg	primerno		
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
Jeklo < 67 HRC	pogojno primerno		
INOX	primerno		
Ti	primerno		
GG(G)	primerno		
CuZn	primerno		
Umetna masa, GFK	primerno		
Laki	pogojno primerno		
suho	primerno		