

**Merilni modul, Maksimalni vrtilni moment: 1100Nm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	654255 1100
GTIN	4018754224425
Razred artikla	63B

Opis**Izvedba:**

Podatki se obdelajo in spremenijo v digitalno obliko že v merilnem modulu, kar zagotavlja veliko točnost. Zaradi posebej nizke izvedbe so neobčutljivi na prečne sile.

Primerno za:

Delavniška naprava za preverjanje momentnih ključev art. 654250.

Napotek:

Naprave za preizkušanje in merilni moduli z drugimi merilnimi območji so dobavljivi po ponudbi.

Tehnični opis

Vpenjalo za 4-kotnik	3/4 col
Maksimalni vrtilni moment	1100 Nm
Merilno območje	25 - 1100 Nm
Masa	3,1 kg
Smer zatezanja	Zatezanje v levo ali desno
Poročilo o preizkusu	Proizvajalčevo poročilo o preizkusu
Kalibriranje	O4

Vrsta izdelka	Naprave za preverjanje vrtilnega momenta
Storitve	
Obojestransko DAKKS-kalibriranjeNaprava/senzor za preverjanje vrtilnega momenta Maksimalni vrtilni moment 1000/2 Nm	020150 1000/2
Obojestransko kalibriranjeNaprava/senzor za preverjanje vrtilnega momenta Maksimalni vrtilni moment 1000/2 Nm	020140 1000/2
Pribor	
Adapter za kalibriranje za 4-kotnik Tip 2	654383 2
Adapter za kalibriranje za 4-kotnik Tip 3	654383 3
Adapter za kalibriranje za 4-kotnik Tip 4	654383 4