

**3M****Mini brusni obroč Ø 90 × 100 mm, 237AA, Zrnatost: 120**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	568550 120
GTIN	4001895606366
Razred artikla	53M

## Opis

### Izvedba:

Mini brusni obroči Ø 90 × 100 mm (289 × 100 mm).

Fina struktura s piramidno površino zagotavlja **najboljšo zaključno obdelavo pri najdaljši življenjski dobi**. Posebej primerni za vmesno brušenje pločevine iz plemenitega jekla.

### Uporaba:

S stroji za brušenje površin in stroji za satiniranje, vpenjanje z vpenjalnim valjem art. 568570/568575 (izvrtina Ø 19 mm). Maksimalno število vrtljajev: 5000 min<sup>-1</sup>.

Kratica za brusno sredstvo: A

Delež železa, žvepla in klora: < 0,1 %

3M-oznaka zrnatosti: A160

## Tehnični opis

Ø brusnega traku	90 mm
Zrnatost	120
3M-oznaka zrnatosti	A160
Širina brusnega traku	100 mm
Kratica za brusno sredstvo	A

Delež železa, žvepla in klora	< 0,1 %
Oznaka proizvajalca	237AA

---

## Pribor

Vpenjalni valj Ø 90 × 100 mm Tip SOFT	568580 SOFT
---------------------------------------	-------------