

3M**Mini brusni obroč Ø 90 × 100 mm, 237AA, Zrnatost: 180**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	568550 180
GTIN	4001895639302
Razred artikla	53M

Opis

Izvedba:

Mini brusni obroči Ø 90 × 100 mm (289 × 100 mm).

Fina struktura s piramidno površino zagotavlja **najboljšo zaključno obdelavo pri najdaljši življenjski dobi**. Posebej primerni za vmesno brušenje pločevine iz plemenitega jekla.

Uporaba:

S stroji za brušenje površin in stroji za satiniranje, vpenjanje z vpenjalnim valjem art. 568570/568575 (izvrtina Ø 19 mm). Maksimalno število vrtljajev: 5000 min⁻¹.

Kratica za brusno sredstvo: A

Delež železa, žvepla in klora: < 0,1 %

3M-oznaka zrnatosti: A100

Tehnični opis

Širina brusnega traku	100 mm
Zrnatost	180
Ø brusnega traku	90 mm
3M-oznaka zrnatosti	A100
Kratica za brusno sredstvo	A

Delež železa, žvepla in klora	< 0,1 %
Oznaka proizvajalca	237AA

Pribor

Vpenjalni valj Ø 90 × 100 mm Tip SOFT	568580 SOFT
---------------------------------------	-------------