

**Enostranski viličasti ključi v celoti izoliran, Zev ključa: 18mm****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 613330 18 |
| GTIN | 4035894044737 |
| Razred artikla | 66A |

Opis**Izvedba:**

Kovani v utopu, kromirani; z **izolacijo iz umetne mase za napetost do 1000 V po DIN EN 60900/VDE 0682-201.**

Material:

Kromvanadijevo jeklo.

Tehnični opis

| | |
|---------------------------|---------------------------------------|
| Zev ključa | 18 mm |
| Debelina glave h_{maks} | 12,2 mm |
| Dolžina ključa L | 170 mm |
| Mere zeva ključa | metrični |
| Standard | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 |
| Položaj čeljusti | 15 stopinj |
| Postopek izdelave | kovani v utopu |
| Material | Kromvanadijevo jeklo |
| Površina | kromirani, z izolacijo iz umetne mase |
| Vrsta izdelka | Vijačni ključ |

