



## Obročno viličasti ključ, colski, Zev ključa: 7/32col



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	613520 7/32
GTIN	4018754020072
Razred artikla	63A

### Opis

#### Izvedba:

Kovano v utopu. Zevi so v ozkih tolerancah.

Z oprijemljivim držalom z dvojnimi T-profilom. Optimalna upogibna trdnost, dober prenos sile. Obročna stran s profilom **AS-Drive**. (Vel. 3,2 – 5 s 6-kotnikom).

#### Standard:

**DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738**

#### Material:

Chrome-Alloy-Steel; nikelj kromirani, prevleka se ne lušči; zaokrožene površine.

#### Napotek:

**AS-Drive** – posebni profil. Izjemno natančen profil – razvit za zračni in vesoljski promet. Orodja s tem profilom so prepoznavna po znaku **AS-Drive**. **Prednosti:**

- **Ključ prime vijak na bokih. – Vogali vijakov se ne poškodujejo. – Daljša življenjska doba vijakov.**
- **Večja naležna površina med vijakom in orodjem. – Zanesljiv prijem in višji prenos sile.**

#### Prednost:

- **Ključ prime vijak na bokih. – Vogali vijakov se ne poškodujejo. – Daljša življenjska doba vijakov.**
- **Večja naležna površina med vijakom in orodjem. – Zanesljiv prijem in višji prenos sile.**

### Tehnični opis

maksimalna višina zeva h1	3 mm
Zev ključa	7/32 col
Dolžina ključa L	95 mm
Mere zeva ključa	colski

maksimalna višina obroča $h_{2 \text{ maks}}$	3,2 mm
Položaj obroča	15 stopinj
Vrsta izdelka	Vijačni ključ