



Viličasto obročni ključ, Zev ključa: 24mm



Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 613500 24 |
| GTIN | 4018754018895 |
| Razred artikla | 63A |

Opis

Izvedba:

Kovano v utopu. Zevi so v ozkih tolerancah.

Z oprijemljivim držalom z dvojnimi T-profilom. Optimalna upogibna trdnost, dober prenos sile. Obročna stran s profilom **AS-Drive**. (Vel. 3,2 – 5 s 6-kotnikom).

Standard:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Material:

Chrome-Alloy-Steel; nikelj kromirani, prevleka se ne lušči; zaokrožene površine.

Napotek:

Prednost:

• **Ključ prime vijak na bokih. – Vogali vijakov se ne poškodujejo. – Daljša življenjska doba vijakov.**

• **Večja naležna površina med vijakom in orodjem. – Zanesljiv prijem in višji prenos sile.**

POZOR!

Za ta izdelek obstaja tudi alternativa znamke GARANT!

Priporočena številka izdelka: 613600

Tehnični opis

| | |
|--|------------|
| maksimalna višina zeva h ₁ | 12 mm |
| Zev ključa | 24 mm |
| Dolžina ključa L | 280 mm |
| Mere zeva ključa | metrični |
| maksimalna višina obroča h _{2 maks} | 16 mm |
| Standard | DIN 3113 A |

| | |
|-------------------|--------------------|
| Standard | ISO 3318 |
| Standard | ISO 7738 |
| Položaj obroča | 15 stopinj |
| Postopek izdelave | kovani v utopu |
| Material | Chrome-Alloy-Steel |
| Površina | nikelj kromirano |
| Vrsta izdelka | Vijačni ključ |