



## Viličasto obročni ključ, Zev ključa: 25mm



### Podatki za naročanje

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 613500 25     |
| GTIN                  | 4018754018901 |
| Razred artikla        | 63A           |

### Opis

#### Izvedba:

Kovano v utopu. Zevi so v ozkih tolerancah.

Z oprijemljivim držalom z dvojnimi T-profilom. Optimalna upogibna trdnost, dober prenos sile. Obročna stran s profilom **AS-Drive**. (Vel. 3,2 – 5 s 6-kotnikom).

#### Standard:

**DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738**

#### Material:

Chrome-Alloy-Steel; nikelj kromirani, prevleka se ne lušči; zaokrožene površine.

#### Napotek:

#### Prednost:

• **Ključ prime vijak na bokih. – Vogali vijakov se ne poškodujejo. – Daljša življenjska doba vijakov.**

• **Večja naležna površina med vijakom in orodjem. – Zanesljiv prijem in višji prenos sile.**

**POZOR!**

Za ta izdelek obstaja tudi alternativa znamke GARANT!

Priporočena številka izdelka: 613600

### Tehnični opis

|                                              |            |
|----------------------------------------------|------------|
| maksimalna višina zeva h <sub>1</sub>        | 12 mm      |
| Dolžina ključa L                             | 300 mm     |
| Zev ključa                                   | 25 mm      |
| Mere zeva ključa                             | metrični   |
| maksimalna višina obroča h <sub>2 maks</sub> | 16 mm      |
| Standard                                     | DIN 3113 A |

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| Standard          | ISO 3318           |
| Standard          | ISO 7738           |
| Položaj obroča    | 15 stopinj         |
| Postopek izdelave | kovani v utopu     |
| Material          | Chrome-Alloy-Steel |
| Površina          | nikelj kromirano   |
| Vrsta izdelka     | Vijačni ključ      |