



## Nasadni ključ Torx®, 3/8-colski, Profil Torx®: E8



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	637450 E8
GTIN	4018754003686
Razred artikla	63A

### Opis

#### Izvedba:

Kovani iz kakovostnega jekla, z ugrezom na notranji strani za hitro nasaditev na glavo vijaka. Notranji 4-kotniki ustrezajo **DIN 3120**.

Optimalna struktura materiala zaradi posebnega postopka kovanja. Kaljeni v olju brez napenjanja in zvijanja, zato se natančno prilegajo maticam in glavam vijakov. Zaokrožene površine.

#### Material:

Visokozmogljivo jeklo HPQ®, nikelj kromirano, prevleka se ne lušči.

Pogonski 4-kotnik: 3/8 col

Mera profila A: 7,5 mm

Ø na izhodni strani: 10,5 mm

Dolžina: 28 mm

### Tehnični opis

Dolžina	28 mm
Mera profila A	7,5 mm
Ø na izhodni strani	10,5 mm
Profil Torx®	E8
Pogonski 4-kotnik	3/8 col
Pogonski profil	Nasadni ključ Torx®

Vrsta izdelka

Nasadni ključ