



Nasadni ključ za vžigalne svečke, 3/8-colski, Zev ključa: 16mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	637310 16
GTIN	4018754003204
Razred artikla	63A

Opis

Izvedba:

Kovani iz kakovostnega jekla, z ugrezom na notranji strani za hitro nasaditev na glavo vijaka. Notranji štirikotnik po **DIN 3120**.

Optimalna struktura materiala zaradi posebnega postopka kovanja. Zevi v natančnih tolerancah, s profilom **AS-Drive**, ki varuje matice in glave vijakov pred poškodbami. Kaljeni v olju brez napenjanja in zvijanja, zato se natančno prilegajo maticam in glavam vijakov. Zaokrožene površine. 12-kotni nasadni ključi.

Material:

Visokozmogljivo jeklo HPQ®, nikelj kromirano, prevleka se ne lušči.

Tehnični opis

Ø na izhodni strani	21,7 mm
Dolžina	60 mm
Pogonski profil	12-kotni nasadni ključ
Držalni mehanizem za vžigalne svečke	Gumijasto držalo
Zev ključa	16 mm
Pogonski 4-kotnik	3/8 col
Vrsta izdelka	Nasadni ključ

