



## Nasadni ključ za vžigalne svečke, 3/8-colski, Zev ključa: 18mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	637310 18
GTIN	4018754003228
Razred artikla	63A

### Opis

#### Izvedba:

Kovani iz kakovostnega jekla, z ugrezom na notranji strani za hitro nasaditev na glavo vijaka. Notranji štirikotnik po **DIN 3120**.

Optimalna struktura materiala zaradi posebnega postopka kovanja. Zevi v natančnih tolerancah, s profilom **AS-Drive**, ki varuje matice in glave vijakov pred poškodbami. Kaljeni v olju brez napenjanja in zvijanja, zato se natančno prilegajo maticam in glavam vijakov. Zaokrožene površine. 6-kotni nasadni ključi.

#### Material:

Visokozmogljivo jeklo HPQ®, nikelj kromirano, prevleka se ne lušči.

### Tehnični opis

Zev ključa	18 mm
Držalni mehanizem za vžigalne svečke	Gumijasto držalo
Ø na izhodni strani	24,2 mm
Pogonski profil	6-kotni nasadni ključ
Dolžina	65 mm
Pogonski 4-kotnik	3/8 col
Vrsta izdelka	Nasadni ključ

