

**Vijačni nastavek Torx®, 3/8-colski dolgi, Profil Torx®: TX40****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	637565 TX40
GTIN	4045197382290
Razred artikla	62A

Opis**Izvedba:**

Kovani iz kakovostnega jekla, z ugrezom na notranji strani za hitro nasaditev na glavo vijaka. Notranji 4-kotniki ustrezajo **DIN 3120**.

Steblo iz visokolegiranega posebnega jekla, svetla površina.

Material:

Kromvanadijevo jeklo, kromirano.

Pogonski 4-kotnik: 3/8 col

Mera profila A: 6,6 mm

Ø na strani pogona: 17,8 mm

Dolžina: 100 mm

Tehnični opis

Dolžina	100 mm
Profil Torx®	TX40
Mera profila A	6,6 mm
Ø na strani pogona	17,8 mm
Pogonski 4-kotnik	3/8 col
Pogonski profil	Izvijač Torx®
Vrsta izdelka	Nasadni ključ

