



Garnitura obročno viličastih ključev, Število ključev: 12



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	613510 12
GTIN	4018754058280
Razred artikla	63A

Opis

Izvedba:

Kovano v utopu. Zevi so v ozkih tolerancah.

Z oprijemljivim držalom z dvojnimi T-profilom. Optimalna upogibna trdnost, dober prenos sile. Obročna stran s profilom **AS-Drive**. (Vel. 3,2 – 5 s 6-kotnikom).

Standard:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Material:

Chrome-Alloy-Steel; nikelj kromirani, prevleka se ne lušči; zaokrožene površine.

Obseg dobave:

Po 1 obročno viličasti ključ art. 613600 / 613500 / 613800 / 613900 / 613950 / 613520 / 613970:
Vel. 5,5; 7; 8; 10; 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24

Napotek:

Prednost:

- **Ključ prime vijak na bokih. – Vogali vijakov se ne poškodujejo. – Daljša življenjska doba vijakov.**
- **Večja naležna površina med vijakom in orodjem. – Zanesljiv prijem in višji prenos sile.**

Tehnični opis

Število ključev	12
Mere zeva ključa	metrični
Položaj obroča	15 stopinj

Material	Chrome-Alloy-Steel
Površina	nikelj kromirani
Vrsta izdelka	Vijačni ključ

Pribor

Viličasto obročni ključ Zev ključa 13 mm	613500 13
Viličasto obročni ključ Zev ključa 5,5 mm	613500 5,5
Viličasto obročni ključ Zev ključa 18 mm	613500 18
Viličasto obročni ključ Zev ključa 8 mm	613500 8
Viličasto obročni ključ Zev ključa 24 mm	613500 24
Viličasto obročni ključ Zev ključa 16 mm	613500 16
Viličasto obročni ključ Zev ključa 10 mm	613500 10
Viličasto obročni ključ Zev ključa 17 mm	613500 17
Viličasto obročni ključ Zev ključa 19 mm	613500 19
Viličasto obročni ključ Zev ključa 21 mm	613500 21
Viličasto obročni ključ Zev ključa 7 mm	613500 7
Viličasto obročni ključ Zev ključa 22 mm	613500 22