



## Vijačni nastavek Torx®, 3/8-colski kratki, Profil Torx®: TX27



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	637560 TX27
GTIN	4018754002856
Razred artikla	63A

### Opis

#### Izvedba:

Kovani iz kakovostnega jekla, z ugrezom na notranji strani za hitro nasaditev na glavo vijaka.

Notranji štirikotnik po **DIN 3120**.

Optimalna struktura materiala zaradi posebnega postopka kovanja. Kaljeni v olju brez napenjanja in zvijanja, zato se natančno prilegajo maticam in glavam vijakov.

Steblo iz visokolegirane posebnega jekla, svetla površina.

#### Standard:

**DIN 7422**

#### Material:

Chrom-Alloy-Steel, nikelj kromirani, prevleka se ne lušči.

### Tehnični opis

Mera profila A	5 mm
Profil Torx®	TX27
Dolžina	49 mm
Ø na strani pogona	17,8 mm
Pogonski 4-kotnik	3/8 col
Pogonski profil	Izvijač Torx®
Vrsta izdelka	Nasadni ključ

