



Obročno viličasti ključ, colski, Zev ključa: 9/16col



Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 613520 9/16 |
| GTIN | 4018754020164 |
| Razred artikla | 63A |

Opis

Izvedba:

Kovano v utopu. Zevi so v ozkih tolerancah.

Z oprijemljivim držalom z dvojnimi T-profilom. Optimalna upogibna trdnost, dober prenos sile. Obročna stran s profilom **AS-Drive**. (Vel. 3,2 – 5 s 6-kotnikom).

Standard:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Material:

Chrome-Alloy-Steel; nikelj kromirani, prevleka se ne lušči; zaokrožene površine.

Napotek:

AS-Drive – posebni profil. Izjemno natančen profil – razvit za zračni in vesoljski promet. Orodja s tem profilom so prepoznavna po znaku **AS-Drive**. **Prednosti:**

- **Ključ prime vijak na bokih. – Vogali vijakov se ne poškodujejo. – Daljša življenjska doba vijakov.**
- **Večja naležna površina med vijakom in orodjem. – Zanesljiv prijem in višji prenos sile.**

Prednost:

- **Ključ prime vijak na bokih. – Vogali vijakov se ne poškodujejo. – Daljša življenjska doba vijakov.**
- **Večja naležna površina med vijakom in orodjem. – Zanesljiv prijem in višji prenos sile.**

Tehnični opis

| | |
|---------------------------|----------|
| Dolžina ključa L | 165 mm |
| maksimalna višina zeva h1 | 6,5 mm |
| Zev ključa | 9/16 col |
| Mere zeva ključa | colski |

| | |
|---|---------------|
| maksimalna višina obroča $h_{2 \text{ maks}}$ | 12 mm |
| Položaj obroča | 15 stopinj |
| Vrsta izdelka | Vijačni ključ |