



## Obročno viličasti ključ, colski, Zev ključa: 13/64col



### Podatki za naročanje

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 613520 13/64  |
| GTIN                  | 4018754020065 |
| Razred artikla        | 63A           |

### Opis

#### Izvedba:

Kovano v utopu. Zevi so v ozkih tolerancah.

Z oprijemljivim držalom z dvojnimi T-profilom. Optimalna upogibna trdnost, dober prenos sile. Obročna stran s profilom **AS-Drive**. (Vel. 3,2 – 5 s 6-kotnikom).

#### Standard:

**DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738**

#### Material:

Chrome-Alloy-Steel; nikelj kromirani, prevleka se ne lušči; zaokrožene površine.

#### Napotek:

**AS-Drive** – posebni profil. Izjemno natančen profil – razvit za zračni in vesoljski promet. Orodja s tem profilom so prepoznavna po znaku **AS-Drive**. **Prednosti:**

- **Ključ prime vijak na bokih. – Vogali vijakov se ne poškodujejo. – Daljša življenjska doba vijakov.**
- **Večja naležna površina med vijakom in orodjem. – Zanesljiv prijem in višji prenos sile.**

#### Prednost:

- **Ključ prime vijak na bokih. – Vogali vijakov se ne poškodujejo. – Daljša življenjska doba vijakov.**
- **Večja naležna površina med vijakom in orodjem. – Zanesljiv prijem in višji prenos sile.**

### Tehnični opis

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Dolžina ključa L          | 95 mm     |
| maksimalna višina zeva h1 | 3 mm      |
| Zev ključa                | 13/64 col |
| Mere zeva ključa          | colski    |

|   |               |
|---|---------------|
| maksimalna višina obroča $h_{2 \text{ maks}}$ | 3,2 mm        |
| Položaj obroča                                | 15 stopinj    |
| Vrsta izdelka                                 | Vijačni ključ |