



Nasadni ključ Torx®, 3/8-colski, Profil Torx®: E6



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	637450 E6
GTIN	4018754003662
Razred artikla	63A

Opis

Izvedba:

Kovani iz kakovostnega jekla, z ugrezom na notranji strani za hitro nasaditev na glavo vijaka. Notranji 4-kotniki ustrezajo **DIN 3120**.

Optimalna struktura materiala zaradi posebnega postopka kovanja. Kaljeni v olju brez napenjanja in zvijanja, zato se natančno prilegajo maticam in glavam vijakov. Zaokrožene površine.

Material:

Visokozmogljivo jeklo HPQ®, nikelj kromirano, prevleka se ne lušči.

Pogonski 4-kotnik: 3/8 col

Mera profila A: 5,7 mm

Ø na izhodni strani: 8 mm

Dolžina: 28 mm

Tehnični opis

Dolžina	28 mm
Mera profila A	5,7 mm
Ø na izhodni strani	8 mm
Profil Torx®	E6
Pogonski 4-kotnik	3/8 col
Pogonski profil	Nasadni ključ Torx®

Vrsta izdelka

Nasadni ključ