



Diamantna rezalna plošča PREMIUM*** Fast Cut, Ø plošče: 115mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje

569730 115

GTIN

9003174757900

Razred artikla

53T

Opis

Izvedba:

Diamantne rezalne plošče za suho in mokro rezanje. Izvrtina Ø 22,23 mm.

- **Kratek čas rezanja zaradi diamantov z dobrimi rezalnimi lastnostmi.**
- **Ekstremno dolga življenjska doba, malo zamenjav rezalnih plošč.**
- **Premer plošče ostaja enak, zaradi tega je tudi globina reza zmeraj enaka.**
- **Zmanjšana obremenitev s prahom, saj ni obrabe plošče.**

Ekstremno učinkovita, diamantne rezalne plošče za kratke čase rezanja, manjšo obremenitev strojev in čiste reze. Varne pred pregrevanjem. **Ekstra ozka**, širina nanosa **1,2 mm** (Ø 115/125) in **1,9 mm** (Ø 180/230).

Uporaba:

Za rezanje vseh vrst običajnih gradbenih materialov, kot so beton (tudi armiran), opeka, naravni kamen, keramične ploščice, keramika, jeklo ipd.

Material:

Optimizirano za: betonske kamne, granit, gnajs, porfir, tlakovce.

Napotek:

- **Diamantna obloga je tovarniško naostrena. Obvezno upoštevajte smer vrtenja!**
- **Druge diamantne rezalne plošče po ponudbi.**

Tehnični opis

Ø izvrtine	22,23 mm
Širina brusne obloge	1,2 mm
Ø plošče	115 mm
Maksimalno število vrtljajev	13300 min ⁻¹
Brusno sredstvo	Diamant
Kratica za brusno sredstvo	D
za material	Kamen
Oblika	41
Opis oblike	ravne
Pogonski stroj	Kotni brusilniki
maksimalna obodna hitrost	80 m/s
Vrsta izdelka	Rezalna plošča