

LESSMANN
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Izbočena konična ščetka izmenično posukanje, jeklena žica 0,50 mm, Ø ščetke D1×navoj M: 115XM14mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	571305 115XM14
GTIN	4017359370124
Razred artikla	57L

Opis**Izvedba:**

Izbočena **konična ščetka**, gladka žica 0,50 mm, **posukana** in trdno vtisnjena v jekleno telo. **Zelo agresivna ščetka z veliko odpornostjo proti obrabi.**

Uporaba:

Izmenično posukana (desno/levo) za večjo agresivnost pri grobem ščetkanju. Izredno primerna za uporabo v kotih in robih z mirnim tekom.

Izredno primerna za obdelavo težko dostopnih mest in za grobo ščetkanje, kot npr. odstranjevanje škaje, rje, žlindra, kosmatenja, čiščenje kovinskih delov, pa tudi za čiščenje opažnih desk.

Z notranjim navojem M14, za neposredno namestitvev **na kotni brusilnik**.

Tehnični opis

Debelina ščetin	0,5 mm
Število kit	20
Ø ščetke D ₁	115 mm
Dolžina ščetin H ₁	24 mm
Maksimalno število vrtljajev	12500 min ⁻¹

Širina predela s ščetinami L ₁	12 mm
Navoj M	M14
Material obloge	Jeklena žica
Posukanje	Izmenično posukanje
Vrsta izdelka	Konične žične ščetke