

LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Okrogla ščetka jeklena žica 0,50 mm, Ø ščetke D1×Ø izvrtine d1/navoj M:
115X22mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	571200 115X22
GTIN	4017359005224
Razred artikla	57L

Opis**Izvedba:**

Ravna krožna ščetka, gladka žica 0,50 mm, **posukana** in trdno vtisnjena v jekleno telo. **Zelo agresivna ščetka z veliko odpornostjo proti obrabi.**

Uporaba:

Posukana v levo, zanesljivo preprečuje predčasno odvijanje.

Za grobo ščetkanje, kot je npr. odstranjevanje škaje, rje, žlindre, kosmatenje, čiščenje kovinskih delov, pa tudi za čiščenje opažnih desk.

Tehnični opis

Število kit	20
Dolžina ščetin H ₁	24 mm
Ø ščetke D ₁	115 mm
Debelina ščetin	0,5 mm
Maksimalno število vrtljajev	12500 min ⁻¹

Širina predela s ščetinami L ₁	14 mm
Ø izvrtine d ₁	22 mm
Material obloge	Jeklena žica
Posukanje	posukana v levo
Vrsta izdelka	Okrogla ščetka