

LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Krožna žična ščetka (zelena) INOX-žica 0,30 mm, Ø ščetke D1×širina predela s ščetinami L1: 100X20mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	570200 100X20
GTIN	4017359004487
Razred artikla	57L

Opis**Izvedba:**

Trda valovita žica trdno vtisnjena v jekleno telo. **Velika gostota žice**, visoka natančnost krožnega teka in odpornost proti obrabi. Možnost prilagoditve na različne vpenjalne izvrtine s pomočjo **zamenljivih reduciranih obročev** (zajeti v obsegu dobave).

Uporaba:

Za uporabo na brusnih ali polirnih strojih ali na strojih z upogljivo gredjo.
Za kosmatenje, čiščenje, odstranjevanje rje, škaje ipd.

Tehnični opis

Dolžina ščetin H ₁	23 mm
Ø reducirnega obroča	12/12,7/16/20/22,2/25,4 mm
Ø ščetke D ₁	100 mm
Maksimalno število vrtljajev	8000 min ⁻¹
Širina ščetke	19 mm
Ø izvrtine d ₁	30 mm

Vrsta izdelka

Okrogla ščetka