

LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Okrogla ščetka jeklena žica 0,50 mm, Ø ščetke D1×Ø izvrtine d1/navoj M:
178XM14mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	571200 178XM14
GTIN	4017359016923
Razred artikla	57L

Opis**Izvedba:**

Ravna krožna ščetka, gladka žica 0,50 mm, **posukana** in trdno vtisnjena v jekleno telo. **Zelo agresivna ščetka z veliko odpornostjo proti obrabi.**

Uporaba:

Posukana v levo, zanesljivo preprečuje predčasno odvijanje.

Za grobo ščetkanje, kot je npr. odstranjevanje škaje, rje, žindre, kosmatenje, čiščenje kovinskih delov, pa tudi za čiščenje opažnih desk. **Z notranjim navojem M14**, za neposredno namestitev na kotni brusilnik.

Tehnični opis

Maksimalno število vrtljajev	12500 min ⁻¹
Debelina ščetin	0,5 mm
Število kit	32
Dolžina ščetin H ₁	38 mm

Ø ščetke D ₁	178 mm
Širina predela s ščetinami L ₁	14 mm
Navoj M	M14
Material obloge	Jeklena žica
Posukanje	posukana v levo
Vrsta izdelka	Okrogla ščetka