

**LESSMANN**<sup>®</sup>  
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Krožna žična ščetka (zelena) INOX-žica 0,30 mm, Ø ščetke D1×širina predela s ščetinami L1: 200X38mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	570200 200X38
GTIN	4017359048078
Razred artikla	57L

**Opis****Izvedba:**

Trda valovita žica trdno vtisnjena v jekleno telo. **Velika gostota žice**, visoka natančnost krožnega teka in odpornost proti obrabi. Možnost prilagoditve na različne vpenjalne izvrtine s pomočjo **zamenljivih reducirnih obročev** (zajeti v obsegu dobave).

**Uporaba:**

Za uporabo na brusnih ali polirnih strojih ali na strojih z upogljivo gredjo.  
Za kosmatenje, čiščenje, odstranjevanje rje, škaje ipd.

**Tehnični opis**

Dolžina ščetin H <sub>1</sub>	48 mm
Ø ščetke D <sub>1</sub>	200 mm
Ø reducirnega obroča	12,7/16/20/22,2/25,4/32 mm
Maksimalno število vrtljajev	6000 min <sup>-1</sup>
Širina ščetke	29 mm
Ø izvrtine d <sub>1</sub>	50 mm

Vrsta izdelka

Okrogla ščetka