

**LESSMANN®**  
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Okrogla ščetka jeklena žica 0,50 mm, Ø ščetke D1×Ø izvrtine d1/navoj M:  
178X22mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	571200 178X22
GTIN	4017359005095
Razred artikla	57L

**Opis****Izvedba:**

Ravna krožna ščetka, gladka žica 0,50 mm, **posukana** in trdno vtisnjena v jekleno telo. **Zelo agresivna ščetka z veliko odpornostjo proti obrabi.**

**Uporaba:**

**Posukana v levo**, zanesljivo preprečuje predčasno odvijanje.

Za grobo ščetkanje, kot je npr. odstranjevanje škaje, rje, žlindre, kosmatenje, čiščenje kovinskih delov, pa tudi za čiščenje opažnih desk.

**Tehnični opis**

Debelina ščetin	0,5 mm
Maksimalno število vrtljajev	12500 min <sup>-1</sup>
Ø ščetke D <sub>1</sub>	178 mm
Dolžina ščetin H <sub>1</sub>	38 mm
Število kit	32

Širina predela s ščetinami L <sub>1</sub>	14 mm
Ø izvrtine d <sub>1</sub>	22 mm
Material obloge	Jeklena žica
Posukanje	posukana v levo
Vrsta izdelka	Okrogla ščetka