

LESSMANN[®]
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Okrogla ščetka najlonske ščetine 0,50 mm, Ø ščetke D1×širina predela s ščetinami L1: 100X12mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	570335 100X12
GTIN	4017359107775
Razred artikla	57L

Opis**Izvedba:**Valovite **najlonske ščetine brez dodatka brusnega sredstva.****Uporaba:**Na krožnih in tračnih žagah za **čiščenje prostorov za odrezke** in preprečevanje zavaritve materiala na rezilih.**Tehnični opis**

Možnost povrtanja Ø izvrtine na	20 mm
Ø ščetke D ₁	100 mm
Maksimalno število vrtljajev	8000 min ⁻¹
Dolžina ščetin H ₁	21 mm
Širina ščetke	12 mm
Ø izvrtine d ₁	12 mm

Material obloge	Najlonske ščetine
Debelina ščetin	0,5 mm
Vrsta izdelka	Okrogla ščetka