


**LESSMANN®**  
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Okrogla ščetka izmenično posukanje, jeklena žica 0,50 mm, Ø ščetke D1×Ø izvrtine d1/navoj M: 115X22mm**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	571205 115X22
GTIN	4017359385838
Razred artikla	57L

## Opis

### Izvedba:

Ravna krožna ščetka, gladka žica 0,50 mm, **posukana** in trdno vtisnjena v jekleno telo. **Zelo agresivna ščetka z veliko odpornostjo proti obrabi.**

### Uporaba:

**Izmenično posukana (desno/levo)** za večjo agresivnost pri grobem ščetkanju. Izredno primerna za uporabo v kotih in robih z mirnim tekom.

Za grobo ščetkanje, kot npr. odstranjevanje škaje, rje, žlindra, kosmatenje, čiščenje kovinskih delov, pa tudi za čiščenje opažnih desk.

## Tehnični opis

Ø ščetke D <sub>1</sub>	115 mm
Debelina ščetin	0,5 mm
Dolžina ščetin H <sub>1</sub>	24 mm
Število kit	20

Maksimalno število vrtljajev	12500 min <sup>-1</sup>
Širina predela s ščetinami L <sub>1</sub>	14 mm
Ø izvrtine d <sub>1</sub>	22 mm
Material obloge	Jeklena žica
Vrsta izdelka	Okrogla ščetka