

LESSMANN[®]
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Lončasta ščetka jeklena žica 0,35 mm, Ø ščetke D1×navoj M: 65XM14mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	572000 65XM14
GTIN	4017359006580
Razred artikla	57L

Opis**Izvedba:**

Gladka žica, **posukana** in trdno vtisnjena v jekleno telo. **Zelo agresivna ščetka z veliko odpornostjo proti obrabi.**

Uporaba:

Posebej za vpenjanje na kotnih brusilnikih.
Z notranjim navojem M14.

Tehnični opis

Ø ščetke D ₁	65 mm
Maksimalno število vrtljajev	12500 min ⁻¹
Debelina ščetin	0,35 mm
Dolžina ščetin H ₁	20 mm
Varnostni oporni obroč	ne
Navoj M	M14
Material obloge	Jeklena žica

Vrsta izdelka

Lončasta ščetka