

**LESSMANN**  
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Lončasta ščetka jeklena žica 0,50 mm, Ø ščetke D1×navoj M: 65XM14mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	572100 65XM14
GTIN	4017359006573
Razred artikla	57L

**Opis****Izvedba:**

Gladka žica, **posukana** in trdno vtisnjena v jekleno telo. **Zelo agresivna ščetka z veliko odpornostjo proti obrabi.**

**Uporaba:**

Posebej za vpenjanje na kotnih brusilnikih.

**Z notranjim navojem M14.**

**Tehnični opis**

Debelina ščetin	0,5 mm
Varnostni oporni obroč	ne
Maksimalno število vrtljajev	12500 min <sup>-1</sup>
Ø ščetke D <sub>1</sub>	65 mm
Dolžina ščetin H <sub>1</sub>	20 mm
Navoj M	M14
Material obloge	Jeklena žica

Vrsta izdelka

Lončasta ščetka