

**LESSMANN**<sup>®</sup>  
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Lončasta ščetka jeklena žica 0,50 mm, Ø ščetke D1×navoj M: 80XM14mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	572100 80XM14
GTIN	4017359006467
Razred artikla	57L

**Opis****Izvedba:**

Gladka žica, **posukana** in trdno vtisnjena v jekleno telo. **Zelo agresivna ščetka z veliko odpornostjo proti obrabi. Z varnostnim obročem**, po snetju je na voljo nova višina žičnih ščetin.

**Uporaba:**

Posebej za vpenjanje na kotnih brusilnikih.  
**Z notranjim navojem M14.**

**Tehnični opis**

Debelina ščetin	0,5 mm
Ø ščetke D <sub>1</sub>	80 mm
Dolžina ščetin H <sub>1</sub>	25 + 15 mm
Varnostni oporni obroč	da
Maksimalno število vrtljajev	9000 min <sup>-1</sup>
Navoj M	M14

Material obloge

Jeklena žica

Vrsta izdelka

Lončasta ščetka