


LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Okrogla ščetka izmenično posukanje, INOX-žica 0,50 mm, Ø ščetke D1×Ø izvrtine d1/navoj M: 115X22mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	571255 115X22
GTIN	4017359385845
Razred artikla	57L

Opis**Izvedba:**

Ravna krožna ščetka, gladka žica 0,50 mm, **posukana** in trdno vtisnjena v jekleno telo. **Zelo agresivna ščetka z veliko odpornostjo proti obrabi.**

Uporaba:

Izmenično posukana (desno/levo) za večjo agresivnost pri grobem ščetkanju. Izredno primerna za uporabo v kotih in robih z mirnim tekom.

Za grobo ščetkanje, kot npr. odstranjevanje škaje, rje, žlindra, kosmatenje, čiščenje kovinskih delov, pa tudi za čiščenje opažnih desk.

Tehnični opis

Dolžina ščetin H ₁	24 mm
Ø ščetke D ₁	115 mm
Debelina ščetin	0,5 mm
Maksimalno število vrtljajev	12500 min ⁻¹

Število kit	20
Širina predela s ščetinami L ₁	14 mm
Ø izvrtine d ₁	22 mm
Material obloge	INOX-žica
Vrsta izdelka	Okrogla ščetka