

**LESSMANN®**  
THE GERMAN BRUSH COMPANY

## Krožna žična ščetka jeklena žica 0,20 mm, Ø ščetke D1×širina predela s ščetinami L1: 150X30mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	570150 150X30
GTIN	4017359077078
Razred artikla	57L

### Opis

#### Izvedba:

Trda valovita žica trdno vtisnjena v jekleno telo. **Velika gostota žice**, visoka natančnost krožnega teka in odpornost proti obrabi. Možnost prilagoditve na različne vpenjalne izvrtine s pomočjo **zamenljivih reducirnih obročev** (zajeti v obsegu dobave).

#### Uporaba:

Za uporabo na brusnih ali polirnih strojih ali na strojih z upogljivo gredjo.  
 Za kosmatenje, čiščenje, odstranjevanje rje, škaje ipd.

### Tehnični opis

Dolžina ščetin H <sub>1</sub>	33 mm
Ø reducirnega obroča	12,7/16/20/22,2/25,4/32 mm
Ø ščetke D <sub>1</sub>	150 mm
Maksimalno število vrtljajev	6000 min <sup>-1</sup>
Širina ščetke	26 mm
Ø izvrtine d <sub>1</sub>	40 mm

Vrsta izdelka

Okrogla ščetka