

LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Enovrstna krožna ščetka INOX-žica 0,30 mm, Ø ščetke D1×širina ščetke:
150X14mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	570310 150X14
GTIN	4017359153444
Razred artikla	57L

Opis**Izvedba:****Enovrstne ščetke** z valovito žico.**Uporaba:**

Za kosmatenje, čiščenje, odstranjevanje rje, škaje ipd. Z zaporednim povezovanjem enovrstnih krožnih ščetk **je možno sestaviti krožne ščetke s poljubno širino**. Za individualno uporabo na brusnih strojih.

Tehnični opis

Ø ščetke D ₁	150 mm
Možnost povrtanja Ø izvrtine na	30 mm
Dolžina ščetin H ₁	32 mm
Maksimalno število vrtljajev	6000 min ⁻¹
Širina ščetke	14 mm
Ø izvrtine d ₁	12 mm

Material obloge	INOX-žica
Debelina ščetin	0,3 mm
Vrsta izdelka	Okrogla ščetka