

LESSMANN
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Krožna žična ščetka medeninasta žica 0,15 mm, Ø ščetke D1×širina predela s ščetinami L1: 80X22mm****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 571050 80X22 |
| GTIN | 4017359162842 |
| Razred artikla | 57L |

Opis**Izvedba:**

Trda valovita žica trdno vtisnjena v jekleno telo. **Velika gostota žice**, visoka natančnost krožnega teka in odpornost proti obrabi. Možnost prilagoditve na različne vpenjalne izvrtine s pomočjo **zamenljivih reducirnih obročev** (zajeti v obsegu dobave).

Uporaba:

Za uporabo na brusnih ali polirnih strojih ali na strojih z upogljivo gredjo.

Za obdelavo medenine, bakra, lahke kovine itd. Za poliranje, fino ščetkanje itd.

Tehnični opis

| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| Ø ščetke D ₁ | 80 mm |
| Ø reducirnega obroča | 8 mm |
| Dolžina ščetin H ₁ | 20 mm |
| Maksimalno število vrtljajev | 10000 min ⁻¹ |
| Širina ščetke | 24 mm |

| | |
|---------------------------|----------------|
| Ø izvrtine d ₁ | 20 mm |
| Vrsta izdelka | Okrogla ščetka |