

LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Izbočena konična ščetka jeklena žica 0,50 mm, Ø ščetke D1×navoj M:
100XM14mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	571300 100XM14
GTIN	4017359041444
Razred artikla	57L

Opis**Izvedba:**

Izbočena **konična ščetka**, gladka žica 0,50 mm, **posukana** in trdno vtisnjena v jekleno telo. **Zelo agresivna ščetka z veliko odpornostjo proti obrabi.**

Uporaba:

Posukana v levo, zanesljivo preprečuje predčasno odvijanje.

Izredno primerna za obdelavo težko dostopnih mest in za grobo ščetkanje, kot npr. odstranjevanje škaje, rje, žlindra, kosmatenja, čiščenje kovinskih delov, pa tudi za čiščenje opažnih desk.

Z notranjim navojem M14, za neposredno namestitev **na kotni brusilnik.**

Tehnični opis

Debelina ščetin	0,5 mm
Število kit	18
Maksimalno število vrtljajev	12500 min ⁻¹
Ø ščetke D ₁	100 mm

Dolžina ščetin H ₁	20 mm
Širina predela s ščetinami L ₁	12 mm
Navoj M	M14
Material obloge	Jeklena žica
Posukanje	posukana v levo
Vrsta izdelka	Konične žične ščetke