

LESSMANN[®]
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Krožna žična ščetka medeninasta žica 0,15 mm, Ø ščetke D1×širina predela s ščetinami L1: 120X30mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	571050 120X30
GTIN	4017359162750
Razred artikla	57L

Opis**Izvedba:**

Trda valovita žica trdno vtisnjena v jekleno telo. **Velika gostota žice**, visoka natančnost krožnega teka in odpornost proti obrabi. Možnost prilagoditve na različne vpenjalne izvrtine s pomočjo **zamenljivih reducirnih obročev** (zajeti v obsegu dobave).

Uporaba:

Za uporabo na brusnih ali polirnih strojih ali na strojih z upogljivo gredjo.

Za obdelavo medenine, bakra, lahke kovine itd. Za poliranje, fino ščetkanje itd.

Tehnični opis

Ø reducirnega obroča	12 / 12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 mm
Ø ščetke D ₁	120 mm
Dolžina ščetin H ₁	33 mm
Maksimalno število vrtljajev	6000 min ⁻¹
Širina ščetke	25 mm

Ø izvrtine d ₁	30 mm
Vrsta izdelka	Okrogla ščetka