

LESSMANN[®]
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Okrogla ščetka jeklena žica 0,50 mm, Ø ščetke D1×Ø izvrtine d1/navoj M:
115XM14mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	571200 115XM14
GTIN	4017359016664
Razred artikla	57L

Opis**Izvedba:**

Ravna krožna ščetka, gladka žica 0,50 mm, **posukana** in trdno vtisnjena v jekleno telo. **Zelo agresivna ščetka z veliko odpornostjo proti obrabi.**

Uporaba:

Posukana v levo, zanesljivo preprečuje predčasno odvijanje.

Za grobo ščetkanje, kot je npr. odstranjevanje škaje, rje, žindre, kosmatenje, čiščenje kovinskih delov, pa tudi za čiščenje opažnih desk. **Z notranjim navojem M14**, za neposredno namestitev na kotni brusilnik.

Tehnični opis

Število kit	20
Ø ščetke D ₁	115 mm
Debelina ščetin	0,5 mm
Maksimalno število vrtljajev	12500 min ⁻¹

Dolžina ščetin H ₁	24 mm
Širina predela s ščetinami L ₁	14 mm
Navoj M	M14
Material obloge	Jeklena žica
Posukanje	posukana v levo
Vrsta izdelka	Okrogla ščetka