



Garnitura viličasto obročnih ključev, Število ključev: 9



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	613710 9
GTIN	4045197159663
Razred artikla	61A

Opis

Izvedba:

Kovani v utopu. Zevi so v ozkih tolerancah.

S priročnim profilnim ročajem. Z dolgo življenjsko dobo in za ekstremne obremenitve. Obročna stran z **AS-drive** profilom.

Standard:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Material:

Chrome-Alloy-Steel; kromirani (prevleka se ne lušči); zaokrožene površine.

Obseg dobave:

po 1 ključ art. 613700/613500/613900/613950/613520/613970: Vel. 5,5; 7; 8; 10; 13; 16; 17; 18; 19

Napotek:

AS-drive – posebni profil. Izjemno natančen profil – razvit za zračni in vesoljski promet. Orodja s tem profilom so prepoznavna po znaku **AS-drive**. **Prednosti:**

- **Ključ prime vijak na bokih. – Vogali vijakov se ne poškodujejo. – Daljša življenjska doba vijakov.**
- **Večja naležna površina med vijakom in ključem. – Zanesljiv prijem in višji prenos sile.**

Tehnični opis

Število ključev	9
Mere zeva ključa	metrični
Položaj obroča	15 stopinj

Material	Chrome-Alloy-Steel
Površina	nikelj kromirani

Pribor

Vpenjalo iz umetne mase z zapiralno spono za število ključev 9	611700 9
Vpenjalo iz umetne mase z zapiralno spono za število ključev 11	611700 11