

**Garnitura obročno viličastih ključev, fosfatirani, Število ključev: 23****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	613910 23
GTIN	4045197385321
Razred artikla	62A

Opis**Izvedba:**

Kovano v utopu. Zevi so v ozkih tolerancah.
Z ovalnim držalom.

Standard:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Material:

Kromvanadijevo jeklo, fosfatirani.

Obseg dobave:

Po 1 obročno viličasti ključ art. 613600 / 613500 / 613800 / 613900 / 613950 / 613520 / 613970:
Vel. 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34

Tehnični opis

Število ključev	23
Mere zeva ključa	metrični
Položaj obroča	15 stopinj
Material	Kromvanadijevo jeklo
Površina	fosfatirani
Značilnost blagovnega imena	fosfatirani
Vrsta izdelka	Vijačni ključ

Pribor

Viličasto obročni ključ Zev ključa 9 mm	613900 9
Viličasto obročni ključ Zev ključa 6 mm	613900 6
Viličasto obročni ključ Zev ključa 8 mm	613900 8
Viličasto obročni ključ Zev ključa 17 mm	613900 17
Viličasto obročni ključ Zev ključa 10 mm	613900 10
Viličasto obročni ključ Zev ključa 5,5 mm	613900 5,5
Viličasto obročni ključ Zev ključa 27 mm	613900 27
Viličasto obročni ključ Zev ključa 15 mm	613900 15
Viličasto obročni ključ Zev ključa 16 mm	613900 16
Viličasto obročni ključ Zev ključa 14 mm	613900 14
Viličasto obročni ključ Zev ključa 12 mm	613900 12
Viličasto obročni ključ Zev ključa 18 mm	613900 18
Viličasto obročni ključ Zev ključa 22 mm	613900 22
Viličasto obročni ključ Zev ključa 19 mm	613900 19
Viličasto obročni ključ Zev ključa 20 mm	613900 20
Viličasto obročni ključ Zev ključa 32 mm	613900 32
Viličasto obročni ključ Zev ključa 30 mm	613900 30
Viličasto obročni ključ Zev ključa 11 mm	613900 11
Viličasto obročni ključ Zev ključa 34 mm	613900 34
Viličasto obročni ključ Zev ključa 13 mm	613900 13
Viličasto obročni ključ Zev ključa 24 mm	613900 24
Viličasto obročni ključ Zev ključa 21 mm	613900 21
Viličasto obročni ključ Zev ključa 7 mm	613900 7