



## Garnitura viličasto obročnih ključev, Število ključev: 19



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	613710 19
GTIN	4045197159687
Razred artikla	61A

### Opis

#### Izvedba:

Kovani v utopu. Zevi so v ozkih tolerancah.

S priročnim profilnim ročajem. Z dolgo življenjsko dobo in za ekstremne obremenitve. Obročna stran z **AS-drive** profilom.

#### Standard:

**DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738**

#### Material:

Chrome-Alloy-Steel; kromirani (prevleka se ne lušči); zaokrožene površine.

#### Obseg dobave:

po 1 ključ art. 613700/613500/613900/613950/613520/613970: Vel. 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24

#### Napotek:

**AS-drive** – posebni profil. Izjemno natančen profil – razvit za zračni in vesoljski promet. Orodja s tem profilom so prepoznavna po znaku **AS-drive**. **Prednosti:**

- **Ključ prime vijak na bokih. – Vogali vijakov se ne poškodujejo. – Daljša življenjska doba vijakov.**
- **Večja naležna površina med vijakom in ključem. – Zanesljiv prijem in višji prenos sile.**

### Tehnični opis

Število ključev	19
Mere zeva ključa	metrični

Položaj obroča	15 stopinj
Material	Chrome-Alloy-Steel
Površina	nikelj kromirani