

**Viličasto obročni ključ, fosfatirani, Zev ključa: 34mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	613900 34
GTIN	4045197385260
Razred artikla	62A

**Opis****Izvedba:**

Kovano v utopu. Zevi so v ozkih tolerancah.  
Z ovalnim držalom.

**Standard:**

**DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738**

**Material:**

Kromvanadijevo jeklo, fosfatirani.

**Tehnični opis**

Zev ključa	34 mm
maksimalna višina zeva h1	14 mm
Dolžina ključa L	380 mm
Mere zeva ključa	metrični
maksimalna višina obroča h <sub>2 maks</sub>	21 mm
Položaj obroča	15 stopinj
Material	Kromvanadijevo jeklo
Površina	fosfatirani
Značilnost blagovnega imena	fosfatirani
Vrsta izdelka	Vijačni ključ

