

**Viličasto obročni ključ, fosfatirani, Zev ključa: 20mm****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 613900 20 |
| GTIN | 4045197385192 |
| Razred artikla | 62A |

Opis**Izvedba:**

Kovano v utopu. Zevi so v ozkih tolerancah.
Z ovalnim držalom.

Standard:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Material:

Kromvanadijevo jeklo, fosfatirani.

Tehnični opis

| | |
|--|----------------------|
| maksimalna višina zeva h1 | 9 mm |
| Zev ključa | 20 mm |
| Dolžina ključa L | 240 mm |
| Mere zeva ključa | metrični |
| maksimalna višina obroča h _{2 maks} | 14 mm |
| Položaj obroča | 15 stopinj |
| Material | Kromvanadijevo jeklo |
| Površina | fosfatirani |
| Značilnost blagovnega imena | fosfatirani |
| Vrsta izdelka | Vijačni ključ |

