

**Viličasto obročni ključ, kromirani, Zev ključa: 4,5mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	613950 4,5
GTIN	4045197441614
Razred artikla	62A

**Opis****Izvedba:**

Kovano v utopu. Zevi so v ozkih tolerancah.  
Z ovalnim držalom.

**Standard:**

**DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738**

**Material:**

Kromvanadijevo jeklo, kromirani.

**Tehnični opis**

Dolžina ključa L	100 mm
Zev ključa	4,5 mm
maksimalna višina zeva h1	4 mm
Mere zeva ključa	metrični
maksimalna višina obroča h <sub>2 maks</sub>	6 mm
Standard	DIN 3113 A
Standard	ISO 3318
Standard	ISO 7738
Položaj obroča	15 stopinj
Postopek izdelave	kovani v utopu
Material	Kromvanadijevo jeklo

Površina	kromiran
Značilnost blagovnega imena	kromirani
Vrsta izdelka	Vijačni ključ